



Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 5×D, Ø DC m7: 16,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	236604 16,5
GTIN	4047109194403
Třída artiklu	24P

Popis

Provedení:

Tolerance otvoru: D – 0,1 / + 0,35

Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236605 – 236610.

Doporučení:

Při navrtávání zmenšit posuv na 70%.

Upozornění:

- **Použití pouze při stabilních poměrech stroje.**
- **Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® k dodání na poptávku.**
- **Vrtání s přesazením os až $V_{\max} = 0,25$ mm.**
- **Nastavením dosažitelný maximální $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.**

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 6IP1 (0,6 Nm)
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 050204 12-...
ABS® Ø stopky D _s	50 mm
Počet břitů Z	1
Užitná délka L ₁	85 mm
Řada	KUB Pentron®
Jmenovitý Ø D	16,5

Délka vyložení L _A	116 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	5×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP1	239652 6IP1
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP