



Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 4xD, Ø DC: 41mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	236603 41
GTIN	4047109203273
Třída artiklu	24P

Popis

Provedení:

Tolerance otvoru: D – 0,1 / + 0,3

Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236605 – 236610.

Upozornění:

- Použití pouze při stabilních poměrech stroje.
- Provedení 2xD a 3xD se stopkou ABS® k dodání na poptávku.
- Vrtání s přesazením os až $V_{max} = 0,25$ mm.
- Nastavením dosažitelný maximální $\varnothing = D + 0,5$ mm.
- Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.

Technický popis

Počet břitů Z	1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 120408 42-...
ABS® Ø stopky D_s	63 mm
Užitná délka L_1	164 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 20IP (6,3 Nm)
Řada	KUB Pentron®
Jmenovitý \varnothing D	41
Délka vyložení L_A	208 mm

Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	4xD
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP	239652 20IP
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600