



Smršťovač, Typ: ISG1200



Údaje o objednávce

Artikové číslo	354405 ISG1200
GTIN	085144000000
Třída artiklu	35B

Popis

Provedení:

- Naskenováním čárových kódů jednoduché zadávání parametrů smrštění.
- Energeticky úsporná indukční technologie znamená dlouhou životnost nástroje.
- Přesné vystředění nástroje.
- Malé rozměry a mobilní použití.
- Nejvyšší přídržná síla a trvalá pevnost, a to i v olejnatém prostředí.
- Přístroje ThermoGrip® na smršťování jsou již více než 20 let synonymem inovativní prémiové technologie smršťování.
- Upínací rozsah Ø 3–32 mm pro všechny smršťovací vložky T, TSF, TB (HSS Ø 6–16 mm / HM Ø 3–32 mm).
- Integrované vzduchové chlazení (volitelně je k dispozici adaptér chlazení).
- Maximální délka nástroje při HSK-A63 450 mm
- Optimální pro pracovní stůl.

Rozsah dodávky:

- 1 čtečka čárových kódů
- Sada magnetických pásků
- Katalog smršťovacích výstelek
- Ochranné rukavice
- Vyměnné kotouče

· Návod k použití

Zvláštní příslušenství:

Vyměnitelné kotouče č. 354241, základní upínače nástrojů č. 354225 – 354227.

Technický popis

Výkon	6,5 kW
Připojení	400 V / 16 A / 50 Hz
Výška	767 mm
Šířka	315 mm
Doba chlazení	300 s
Hmotnost	25 kg
Délka	410 mm
Druh produktu	Smršťovač

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/354405-ISG1200>