

**Hrubovací nůž KOMET® typ g, Typ: B05****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 240074 B05    |
| GTIN           | 4047109016576 |
| Třída artiklu  | 24H           |

**Popis****Provedení:**

Mikroskopicky kontrolovaný, přesný profil břitů. Cenově výhodné díky několikanásobnému dobrušování u čela.

Velikosti s dodatečným **označením L = prodloužená stopka.**

**Řezný materiál:**

**HSS/Co10** pro obtížně obrobitelné materiály.

**Upozornění:**

**Vhodný držák vyvrtávacího nože viz č. 240070 a č. 240072.**

Řezný materiál: HSS Co 10

Hloubka vrtání: 50 mm

Pro otvory od Ø: 12 mm

Celková délka: 80 mm

Stopka Ø: 8 mm

**Technický popis**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Celková délka   | 80 mm                        |
| Hloubka vrtání  | 50 mm                        |
| Pro otvory od Ø | 12 mm                        |
| Typ             | B05                          |
| Stopka Ø        | 8 mm                         |
| Řezný materiál  | HSS Co 10                    |
| Druh produktu   | Řezná vložka pro soustružení |

