



Držák pro diamantové vyhlazovací špičky Hlava otočná doleva, Velikost stopky: 10-16



Údaje o objednávce

Artikové číslo	291407 10-16
GTIN	
Třída artiklu	29M

Popis

Provedení:

Výkyvná nástrojová hlava (rozsah přestavení $\pm 90^\circ$).

Výhoda:

Možná kvalita povrchu $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Použití:

Pro obrábění materiálů až do tvrdosti 65 HRC. Ideální k obrábění povrchů s komplexními spojitými konturami.

K vyhlazování **nepřerušovaných kontur** (konvexních, konkávních, válcových, kónických) a rovinných ploch. Lze použít až k nákrůžku.

Rozsah dodávky:

Velikost stopky 10 včetně adaptéru $12 \text{ mm} \times 12 \text{ mm}$ a $16 \text{ mm} \times 16 \text{ mm}$.

Pozor:

Diamantové vyhlazovací špičky je nutno objednat zvlášť!

Upozornění:

Podrobná doporučení pro použití najdete v přiloženém provozním návodu.

Technický popis

Technický list

Velikost stopky	10-16 mm
Druh produktu	Nástroj pro válečkování