



Držák válečkovací kladky výkyvná hlava, Vlevo, Velikost stopky: 10-16



Údaje o objednávce

Artikové číslo	291417 10-16
GTIN	
Třída artiklu	29M

Popis

Provedení:

Výkyvná nástrojová hlava (rozsah přestavení $\pm 90^\circ$).

Výhoda:

Možná kvalita povrchu Rz až 2 μm .

Použití:

Pro obrábění materiálů až do tvrdosti 45 HRC. Ideální k obrábění povrchů s komplexními spojitými konturami.

K leštění **nepřerušovaných kontur** (konvexních, konkávních, válcových, konických) a rovinných ploch. Lze použít až k nákrůžku.

Rozsah dodávky:

Velikost stopky 10 včetně adaptéru 12 mm $\times$ 12 mm a 16 mm $\times$ 16 mm.

Pozor:

Lešticí válečky nutno objednat samostatně!

Upozornění:

Podrobná doporučení k použití najdete v příloženém provozním návodu.

Zkontrolujte případné rušivé kontury (rozměr $\times$ válce = 2,5 mm).

Technický popis

Atribut názvu produktu	Vlevo
------------------------	-------

Druh produktu

Nástroj pro válečkování