

 KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 4×D, Ø DC: 42mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236603 42
GTIN	4047109203181
Třída artiklu	24P

Popis**Provedení:****Tolerance otvoru:** D – 0,1 / + 0,3**Použití:**

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236605 – 236610.

Upozornění:

- **Použití pouze při stabilních poměrech stroje.**
- **Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® k dodání na poptávku.**
- **Vrtání s přesazením os až $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Nastavením dosažitelný maximální $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.**

Technický popis

ABS® Ø stopky D _s	63 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 20IP (6,3 Nm)
Počet břitů Z	1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 120408 42-...
Užitná délka L ₁	168 mm
Řada	KUB Pentron®
Jmenovitý Ø D	42
Pro Ø palců	1 21/32 palec

Délka vyložení L _A	212 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	4×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	podmíněně středicí vrtání
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP	239652 20IP
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600