

 **KOMET**
**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 4×D, Ø DC: 45,5mm**


## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 236603 45,5   |
| GTIN           | 4047109223004 |
| Třída artiklu  | 24P           |

## Popis

**Provedení:**
**Tolerance otvoru:** D – 0,1 / + 0,3

**Použití:**

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236605 – 236610.

**Upozornění:**

- **Použití pouze při stabilních poměrech stroje.**
- **Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® k dodání na poptávku.**
- **Vrtání s přesazením os až  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Nastavením dosažitelný maximální  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.**

## Technický popis

|  |                      |
|--|----------------------|
| ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>                 | 63 mm                |
| Počet břitů Z                                | 1                    |
| Užitná délka L <sub>1</sub>                  | 184 mm               |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky         | SOGX 130508 46-...   |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Řada   | KUB Pentron®         |
| Jmenovitý Ø D                                | 45,5                 |
| Délka vyložení L <sub>A</sub>                | 230 mm               |

|   |   |
|---|---|
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4xD   |
| Stopka  | ABS   |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně středící vrtání                     |
| Otočení vrtáku                                      | vypouklé podmíněně                            |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně příčné vrtání                       |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně vrtání paketů                       |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně šikmý výstup                        |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně šikmé navrtávání                    |
| Vnitřní chlazení                                    | ano   |
| Strategie obrábění                                  | HPC   |
| Druh produktu                                       | Vrták s vyměnitelnými<br>břitovými destičkami |

## Příslušenství

|  |             |
|--|-------------|
| Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP  | 239652 20IP |
| Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů<br>Celková délka 50 mm                          | 659874 50   |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné<br>čepě Maximální utahovací moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil<br>Torx Plus® 20IP                    | 674252 20IP |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné<br>čepě Maximální utahovací moment 1600 cNm | 659957 1600 |