



ER kleština s utěsněním, ER 32, Jmenovitý upínací Ø d: 5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	308987 5
GTIN	2050001767189
Třída artiklu	39Y

Popis

Provedení:

Kompletně kalené a broušené.

Ochrana proti korozi: Upínací kleštiny kompletně s povlakem FAHRION Protect i na funkčních plochách.

Kovové těsnění.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnost upínacích klestín, zajišťuje plnou funkčnost a přesnost.

Upozornění:

Použitím **těsnění** pro vnitřní chlazení je možné upínat pouze jmenovitý rozměr. **Podobně jako** ISO 15488-A. S gumovým těsněním (použití až do 60 barů).

Technický popis

Upnutí	ER 32
Norma	ISO 15488-B
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Typ	469 E

Technický list

Vnější Ø D	32,7 mm
Celková délka L	40 mm
Druh produktu	Upínací kleštiny