



## ER kleština s utěsněním, ER 32, Jmenovitý upínací Ø d: 17mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	308987 17
GTIN	4054631126048
Třída artiklu	39Y

### Popis

**Provedení:**

Kompletně kalené a broušené.

**Ochrana proti korozi:** Upínací kleštiny kompletně s povlakem FAHRION Protect i na funkčních plochách.

Kovové těsnění.

**Popis:**

Tlak chladicí kapaliny: Použitelné do 120 barů.

**Výhoda:**

Povlak zvyšuje životnost upínacích klestín, zajišťuje plnou funkčnost a přesnost.

**Upozornění:**

Použitím **těsnění** pro vnitřní chlazení je možné upínat pouze jmenovitý rozměr. **Podobně jako** ISO 15488-A.

### Technický popis

Upnutí	ER 32
Norma	ISO 15488-B
Obvodová házivost	≤ 5 µm

## Technický list

Typ	469 E
Vnější Ø D	32,7 mm
Celková délka L	40 mm
Druh produktu	Upínací kleštiny