



ER kleština s utěsněním, ER 40, Jmenovitý upínací Ø d: 12mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	308993 12
GTIN	4054631126482
Třída artiklu	39Y

Popis

Provedení:

Kompletně kalené a broušené.

Ochrana proti korozi: Upínací kleštiny kompletně s povlakem FAHRION Protect i na funkčních plochách.

Kovové těsnění.

Popis:

Tlak chladicí kapaliny: Použití až 120 barů.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnost upínacích klestín, zajišťuje plnou funkčnost a přesnost.

Upozornění:

Použitím **těsnění** pro vnitřní chlazení je možné upínat pouze jmenovitý rozměr. **Podobně jako** ISO 15488-A.

Technický popis

Upnutí	ER 40
Norma	ISO 15488-B
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Typ	471 E
Vnější Ø D	40,7 mm

Technický list

Celková délka L	46 mm
Druh produktu	Upínací kleštiny