

 KOMET

Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka, 5×D, Ø DC: 46mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	236602 46
GTIN	4047109208155
Třída artiklu	24P

Popis

Provedení:

- Nejvyšší výkon a životnost díky optimální pevnosti základního tělesa a speciální povrchové úpravě.
- Nejvyšší rozměrová přesnost v nejtěžších podmínkách vrtání.
- Cenově výhodné skladování díky identickým vnitřním a vnějším vyměnitelným destičkám.
- Možnost vrtání s přesazením os až $V_{max} = 0,25$ mm. Nastavením dosažitelný maximální $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Tolerance otvoru: $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$

Použití:

- Při extrémních situacích při obrábění.

S vyměnitelnými destičkami č. 236605 – 236610.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Doporučení:

Při navrtávání zmenšit posuv na 70%.

Upozornění:

Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.

Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® a také v palcových velikostech k dodání na poptávku.

Technický popis

Ø stopky D_s	40 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 130508 46-...
Užitná délka L_1	230 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 20IP (6,3 Nm)
Počet břitů Z	1
Délka stopky L _s	68 mm
Řada	KUB Pentron®
Jmenovitý Ø D	46
Pro Ø palců	1 13/16 palec
Délka vyložení L _A	261 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	5×D
Stopka	ISO 9766
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP	239652 20IP
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
	659957 1600

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepole Maximální utahovací moment 1600 cNm
