

**Držák upichováku KOMET®, Typ: A0****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	240010 A0
GTIN	4047109015319
Třída artiklu	24G

Popis**Provedení:**

Pro nůž č. 240014 – 240020. Nože se upínají bočně v držáku se zářezem.

Pozor:

Dodávka **bez nože**.

Technický popis

Výška stopky h	18 mm
Typ	A0
Vhodné nože, upichování: č. 240015	A0
Pro výšku nože	10 mm
Výška řezné hrany d	14 mm
Pro šířku nože	2,7 mm
Celková délka L	125 mm
Šířka stopky b	11 mm
Druh produktu	Soustružnický držák