

Garant**Digitální dílenské posuvné měřítko HCT IP67 s měřicími hroty, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415371 300
GTIN	4069515008167
Třída artiklu	41A

Popis**Provedení:**

Digitální dílenské posuvné měřítko IP67. **Dobře čitelný kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu energeticky úspornému měřicímu systému. Po 10 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod přitom zůstanou zachováni. 2složkové pouzdro **s povrchem Haptoprene® příjemným na omak.** Měřicí plochy nejjemněji zabroušené.

Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (zdarma k dispozici pro Android a iOS) a aplikací HCT pro Windows. Lze použít i prostřednictvím Human Interface Device (HID).

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 × baterií č. 081560 vel. CR2032.

Náhradní díl:

Držák baterie č. 412237 vel. B.

Technický popis

Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032

Technický list

Počet obsažených baterií	1
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Rozlišení	0,01 mm
Výška číslic LCD displeje	11,5 mm
Typ baterií	Knoflíkový článek
Ø nástavce pro vnitřní měření	10 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odečet	0,0005 palec
Kalibrování	A1
Rozsah měření	0 - 300 mm
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	Aplikace HCT pro Windows
Délka měřicí čelisti	100 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Série	HCT
Automatické vypnutí	ano
Obal	stabilní box
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth®
Měřicí hrot	ano
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/415371-300>