

**Hrubovací nůž KOMET® typ g, Typ: B06L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	240074 B06L
GTIN	4047109017832
Třída artiklu	24H

Popis**Provedení:**

Mikroskopicky kontrolovaný, přesný profil břitů. Cenově výhodné díky několikanásobnému dobrušování u čela.

Velikosti s dodatečným **označením L = prodloužená stopka.**

Řezný materiál:

HSS/Co10 pro obtížně obrobitelné materiály.

Upozornění:

Vhodný držák vyvrtávacího nože viz č. 240070 a č. 240072.

Řezný materiál: HSS Co 10

Hloubka vrtání: 90 mm

Pro otvory od Ø: 14 mm

Celková délka: 125 mm

Stopka Ø: 10 mm

Technický popis

Pro otvory od Ø	14 mm
Typ	B06L
Celková délka	125 mm
Hloubka vrtání	90 mm
Stopka Ø	10 mm
Řezný materiál	HSS Co 10
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

