

Garant**Otočný soustružnický hrot s ukazatelem tlaku, Morse kužel: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	321760 4
GTIN	4069515008365
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- **Tlak, který má být nastaven (upínací síla), lze číst přímo na průhledítce tlakoměru v kN.**
- **Krátká, stabilní konstrukce s dlouze vedenou osou. Nástroj kalený a jemně broušený.**
- **Přesné uložení pro vysoké axiální zatížení a vysokou přesnost soustřednosti.**
- **Se speciálním těsněním proti nečistotám a chladicí kapalině, bezúdržbové trvalým mazáním.**
- **Kompenzace délky svazkem pružin.**

Úhel hrotu 60°.

Použití:

Všude tam, **kde je nutno udržovat upínací tlak v určitých mezích**, aby nedošlo k deformaci obrobku nebo aby bylo zajištěno bezpečné upnutí s dostatečným tlakem.

- **Jako protihrot k čelním unášecům č. 327400 – 327403, 327455 – 327465, protože unášече je nutné pokaždé zamáčknout do obrobku.**
- **Pro obrobky, které mají z důvodu vysokých teplot při třískovém obrábění větší roztažnost.**
- **K upínání dlouhých, úzkých obrobků, aby se zabránilo jejich prohýbání.**
- **K upínání těžkých obrobků, u nichž má být kontrolován upínací tlak.**

Technický popis

Maximální axiální upínací síla	1000 daN
Morse kužel	MK4
Největší Ø hrotu 60° A	16 mm

Technický list

Užitná délka B	124 mm
Největší Ø hrotu 30° A	35 mm
Ø pouzdra D	72 mm
Pro hmotnost obrobku	850 kg
Délka hrotu C	37 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,01 mm
Dráha pružiny	1,7 mm
Druh produktu	Středicí hrot