Garant

Otočný soustružnický hrot s ukazatelem tlaku, Morse kužel: 3

Údaje o objednávce

Artikové číslo	321760 3
GTIN	4069515008358
Třída artiklu	31Z

Popis

Provedení:
- **Tlak, který má být nastaven (upínací síla), lze číst přímo na průhledítku tlakoměru v kN.**
- **Krátká, stabilní konstrukce s dlouze vedenou osou. Nástroj kalený a jemně broušený.**
- **Přesné uložení pro vysoké axiální zatížení a vysokou přesnost soustřednosti.**
- **Se speciálním těsněním proti nečistotám a chladicí kapalině, bezúdržbové trvalým mazáním.**
- **Kompenzace délky svazkem pružin.**

Úhel hrotu 60°.

Použití:

Všude tam, **kde je nutno udržovat upínací tlak v určitých mezích,** aby nedošlo k deformaci obrobku nebo aby bylo zajištěno bezpečné upnutí s dostatečným tlakem.
- **Jako protihrot k čelním unášečům č. 327400 – 327403, 327455 – 327465, protože unášeče je nutné pokaždé zamáčknout do obrobku.**
- **Pro obrobky, které mají z důvodu vysokých teplot při třískovém obrábění větší roztažnost.**
- **K upínání dlouhých, úzkých obrobků, aby se zabránilo jejich prohýbání.**
- **K upínání těžkých obrobků, u nichž má být kontrolován upínací tlak.**

Technický popis

Užitná délka B	112 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,01 mm
Největší ∅ hrotu 30° A	28 mm

Délka hrotu C	31 mm
Pro hmotnost obrobku	450 kg
Morse kužel	MK3
Největší ∅ hrotu 60° A	12 mm
∅ pouzdra D	66 mm
Maximální axiální upínací síla	650 daN
Dráha pružiny	2 mm
Druh produktu	Středicí hrot