

**Držák na rádiusové vyměnitelné břitové destičky, Výška stopky h: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	240026 25
GTIN	2050001099303
Třída artiklu	29W

Popis**Provedení:**

S broušenou dosedací plochou a polohovacími kolíky k uchycení rádiusových vyměnitelných břitových destiček.

Použití:

K obrábění konvexních poloměrů u vnějších průměrů nebo otvorů.

Technický popis

Pro rádiusové vyměnitelné břitové destičky	R8 – R12
Průřez stopky	25 mm
Šířka stopky	25 mm
Výška stopky h	25 mm
Celková délka L	125 mm
Druh produktu	Soustružnický držák