



Držák M-Drill, Stopka: ZS20



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080750 ZS20
GTIN	4069515008594
Třída artiklu	BAW

Popis

Provedení:

Vytváření jádrových otvorů v tenkostěnných materiálech frikčním teplem v nejkratší době. Lze použít na CNC, NC strojích a sloupových vrtačkách.

Standardní nebo dlouhý; s límcem nebo bez límce.

Kleštinová sklíčidla M-Drill jsou vybavena hliníkovým chladicím kroužkem s otvory k účinnému odvádění tepla generovaného při vrtání s vrtáky na termální vrtání. Díky tomu se do vřetena stroje nevnaší žádné teplo.

Vhodné pro:

HOLEX ER upínací kleštiny č. 308964.

Upínací klíč ER č. 309680 25.

Tvářecí závitník HOLEX č. 139130 nebo č. 139180.

Technický popis

Náhradní upínací matice ER	25
Délka vyložení rozměr A	76 mm
ER upínací klíč	25

Technický list

Vnější Ø D	42 mm
Pro kleštiny ER	25
Rozsah upínání	1 - 16 mm
Druh produktu	Kleštinové upínací trny