



Rádlovací tvářecí nástroj Podélné soustružení univerzální, Velikost stopky: 16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	290015 16
GTIN	
Třída artiklu	29H

Popis

Provedení:

Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.

TK osový čep pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.

Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze.

- Minimální tlak snižuje zatížení obrobku a stroje.
- Synchronní vřeteno pro jednoduché nastavení nosiče rádlovacího kolečka a výšky hrotu.

Technický popis

Pro šířku rýhovacího kolečka b	4 mm
Pro $\varnothing d_2$ otvoru rýhovacího kolečka	4 mm
Pro $\varnothing d_1$ rýhovacího kolečka	10 mm
Osový čep	299910 6
Pracovní rozsah	0 - 12,5 mm
Směr řezu	Vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil	RBR 2xBL
Pro rádlovaný profil	RGE30° BL/BR30°
Pro rádlovaný profil	RGE45° BL/BR45°
Pro rádlovaný profil	RBL 2xBR

Technický list

Pro rádlovaný profil

RAA 2×AA

Druh produktu

Vroubkovací nástroj