

bimos

Sedlové stoličky, Barva sedáku: BLACK



Údaje o objednávce

Artikové číslo	965414 BLACK
GTIN	4016849993614
Třída artiklu	96B

Popis

Provedení:

Univerzální sedlová stolička s kolečky. Potah ze syntetické kůže je omyvatelný a odolný proti dezinfekčním prostředkům. Intuitivní 3D dynamika sezení podporuje ergonomické držení těla vsedě, podporuje přirozený tvar páteře S. 3zónová tlumicí pěna čalounění k optimálnímu rozložení tlaku a pohodlí při sezení. Bezešvé polstrování bez záhybů. Výška sedadla 540–800 mm. Plastová základna Ø 540 mm. Extra velká univerzální kolečka Ø 65 mm s hladkým chodem.

Norma:

DIN 68877

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Ø podnože	540 mm
Materiál podnože	Plast
Hmotnost	8,5 kg

Technický list

Barva materiál sedáku	Černá
Materiál plochy sedáku	Koženka
Podnož provedení	Sada válečků
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	540 - 800 mm
Druh produktu	Sedlové stoličky