

bimos

Sedlová stolička ESD, Barva sedáku: ESD**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972720 ESD
GTIN	4016849994727
Třída artiklu	96B

Popis**Provedení:**

Univerzální sedlová stolička ESD s kolečky. Potah ze syntetické kůže ESD je omyvatelný a odolný proti dezinfekčním prostředkům. Intuitivní 3D dynamika sezení podporuje ergonomické držení těla vsedě, podporuje přirozený tvar páteře S. 3zónová tlumicí pěna čalounění k optimálnímu rozložení tlaku a pohodlí při sezení. Bezešvé polstrování bez záhybů. Výška sedadla 540–800 mm. Hliníková základna Ø 540 mm. Extra velká univerzální kolečka ESD Ø 65 mm s hladkým chodem.

Norma:**DIN 61340-5-1****Technický popis**

Barva materiál sedáku	Černá
Hmotnost	8,5 kg
Materiál plochy sedáku	Koženka
Ø podnože	540 mm
Materiál podnože	Hliník matný, práškově nanášený lak

Technický list

Podnož provedení	Sada válečků
Nosnost židle	120 kg
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Rozsah výškového nastavení	540 - 800 mm
Druh produktu	Sedlová stolička ESD