

**Upichovací nůž KOMET® HSS-Co5, Typ: A00****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 240014 A00 |
| GTIN | 4047109015586 |
| Třída artiklu | 24H |

Popis

Upichovací nůž KOMET® HSS-Co5 A00 Výška h: 8 mm
Šířka b: 2,2 mm
Celková délka L: 75 mm

Technický popis

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Typ | A00 |
| Výška h | 8 mm |
| Šířka b | 2,2 mm |
| Celková délka L | 75 mm |
| Řezný materiál | HSS Co 5 |
| Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|---------------|---------|----------------|---------|
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| kontinuální | vhodný | | |
| nepravidelný | vhodný | | |

| | |
|-------------|--------|
| přerušovaný | vhodný |
| suché | vhodný |