



LED kapesní svítilna Řada C, Typ: C5R



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081447 C5R
GTIN	4058205038348
Třída artiklu	04B

Popis

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1× Li-Ion akumulátoru typu 14500 3,7 V, 1× systém plovoucího nabíjení, 1× řemínek na zápěstí, 1× poukaz na opasek.

Upozornění:

2+5 let záruka, pokud je zaregistrována na www.ledlenser.com.

Pokud není v dalším textu uvedeno jinak, poskytujeme na naše výrobky záruku výrobce v délce

- **sedm let, pokud bude produkt registrován online ve lhůtě 12 týdnů od data nákupu**
- **dva roky, pokud nedojde k včasné online registraci; na správné fungování dobíjecích baterií (akumulátorů), PowerCase a Batterybox poskytujeme také záruční lhůtu dvou let (bez prodloužení záruční lhůty, bez registrace), počítáno od data nákupu.**

Technický popis

Ochranná třída IP	IP 54
Typ akumulátoru	Li-Ion
Hodnota CRI	75
Barva pláště	BLACK
Napětí akumulátorů	3,7 V
Rapid Focus	ano

Technický list

Světelný tok	20 - 420 lm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Doba svícení stupeň 2	3 h
Dosah svícení	50 - 240 m
Doba svícení	3 - 15 h
Osvětlovací těleso	LED modul
Světelný tok stupeň 2	420 lm
Advanced Focus System (AFS)	ano
Barva světla	studená bílá
Označení výrobce	C5R
Celková délka	117 mm
Mezinárodní konstrukční velikost	14500
Série	Řada C
Počet obsažených akumulátorů	1
Součástí dodávky je brašna na opasek	ano
Kapacita akumulátoru	0,7 Ah
Vyměnitelný akumulátor	ano
Hmotnost	75 g
Ø hlavy	26 mm
Druh produktu	Kapesní svítilna

Vhodné produkty

No Shop URL available for: 081447 C5R