



LED kapesní svítilna Řada C, Typ: C7R



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081447 C7R
GTIN	4058205038317
Třída artiklu	04B

Popis

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1× Li-Ion akumulátoru typu 18650 3,7 V, 1× systém plovoucího nabíjení, 1× řemínek na zápěstí, 1× poukaz na opasek.

Upozornění:

2+5 let záruka, pokud je zaregistrována na www.ledlenser.com.

Pokud není v dalším textu uvedeno jinak, poskytujeme na naše výrobky záruku výrobce v délce

- **sedm let, pokud bude produkt registrován online ve lhůtě 12 týdnů od data nákupu**
- **dva roky, pokud nedojde k včasné online registraci; na správné fungování dobíjecích baterií (akumulátorů), PowerCase a Batterybox poskytujeme také záruční lhůtu dvou let (bez prodloužení záruční lhůty, bez registrace), počítáno od data nákupu.**

Technický popis

Celková délka	166 mm
Hmotnost	210 g
Dosah svícení	40 - 210 m
Doba svícení stupeň 2	5 h
Rapid Focus	ano
Vyměnitelný akumulátor	ano

Technický list

Napětí akumulátorů	3,7 V
Advanced Focus System (AFS)	ano
Smart Light Technology (SLT)	ano
Doba svícení	2 - 40 h
Světelný tok	20 - 1000 lm
Součástí dodávky je brašna na opasek	ano
Počet obsažených akumulátorů	1
Hodnota CRI	65
Osvětlovací těleso	LED modul
Světelný tok stupeň 2	1000 lm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Ochranná třída IP	IP 54
Mezinárodní konstrukční velikost	18650
Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Série	Řada C
Barva pláště	BLACK
Barva světla	studená bílá
Označení výrobce	C7R
Světelný tok stupeň 3	250 lm
Ø hlavy	37 mm
Doba svícení stupeň 3	2 h
Druh produktu	Kapesní svítlna

Vhodné produkty

No Shop URL available for: 081447 C7R