



LED kapesní svítilna Řada C, Typ: C7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081447 C7
GTIN	4058205038379
Třída artiklu	04B

Popis

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Obsahuje 4x baterie AAA LR03 1,5 V, 1x řemínek na zápěstí, 1x poukaz na brašnu na opasek.

Upozornění:

2+5 let záruka, pokud je zaregistrována na www.ledlenser.com.

Pokud není v dalším textu uvedeno jinak, poskytujeme na naše výrobky záruku výrobce v délce

- **sedm let, pokud bude produkt registrován online ve lhůtě 12 týdnů od data nákupu**
- **dva roky, pokud nedojde k včasné online registraci; na správné fungování dobíjecích baterií (akumulátorů), PowerCase a Batterybox poskytujeme také záruční lhůtu dvou let (bez prodloužení záruční lhůty, bez registrace), počítáno od data nákupu.**

Technický popis

Mezinárodní konstrukční velikost	LR3
Hodnota CRI	70
Světelný tok	40 lm
Světelný tok stupeň 3	400 lm
Celková délka	140 mm
Ø hlavy	37 mm
Počet obsažených baterií	4

Technický list

Součástí dodávky je brašna na opasek	ano
Doba svícení	1 - 25 h
Dosah svícení	100 - 300 m
Označení výrobce	C7
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Typ baterií	Micro, AAA
Osvětlovací těleso	LED modul
Rapid Focus	ano
Doba svícení stupeň 3	1 h
Barva světla	studená bílá
Hmotnost	175 g
Doba svícení stupeň 2	2 h
Advanced Focus System (AFS)	ano
Série	Řada C
Světelný tok stupeň 2	250 lm
Barva pláště	BLACK
Ochranná třída IP	IP 54
Druh produktu	Kapesní svítlna

Vhodné produkty

No Shop URL available for: 081447 C7