



LED kapesní svítilna Řada C, Typ: C3R



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081447 C3R
GTIN	4058205038409
Třída artiklu	04B

Popis

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Obsahuje 1× Li-Ion akumulátor typu 10440 3,7 V, 1× nabíjecí stanici, 1× řemínek na zápěstí.

Upozornění:

2+5 let záruka, pokud je zaregistrována na www.ledlenser.com.

Pokud není v dalším textu uvedeno jinak, poskytujeme na naše výrobky záruku výrobce v délce

- **sedm let, pokud bude produkt registrován online ve lhůtě 12 týdnů od data nákupu**
- **dva roky, pokud nedojde k včasné online registraci; na správné fungování dobíjecích baterií (akumulátorů), PowerCase a Batterybox poskytujeme také záruční lhůtu dvou let (bez prodloužení záruční lhůty, bez registrace), počítáno od data nákupu.**

Technický popis

Počet obsažených akumulátorů	1
Světelný tok stupeň 2	140 lm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Ø hlavy	20 mm
Kapacita akumulátoru	0,32 Ah
Barva pláště	BLACK
Rapid Focus	ano

Technický list

Mezinárodní konstrukční velikost	10440
Napětí akumulátorů	3,7 V
Celková délka	102 mm
Barva světla	studená bílá
Označení výrobce	C3R
Doba svícení stupeň 2	2 h
Ochranná třída IP	IP 54
Doba svícení	2 - 6 h
Osvětlovací těleso	LED modul
Série	Řada C
Vyměnitelný akumulátor	ano
Součástí dodávky je brašna na opasek	ne
Typ akumulátoru	Li-Ion
Dosah svícení	40 - 100 m
Hmotnost	42 g
Advanced Focus System (AFS)	ano
Hodnota CRI	65
Světelný tok	20 - 140 lm
Druh produktu	Kapesní svítlna

Vhodné produkty

No Shop URL available for: 081447 C3R