

**Upichovací nůž KOMET® HSS-Co5, Typ: A0****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	240014 A0
GTIN	4047109015623
Třída artiklu	24H

Popis

Upichovací nůž KOMET® HSS-Co5 A0 Výška h: 10 mm
Šířka b: 2,7 mm
Celková délka L: 100 mm

Technický popis

Typ	A0
Výška h	10 mm
Šířka b	2,7 mm
Celková délka L	100 mm
Řezný materiál	HSS Co 5
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		

přerušovaný	vhodný
suché	vhodný