



5osý svěrák TeleCentric, Typ: 100



Údaje o objednávce

Artikové číslo	361255 100
GTIN	4250364404617
Třída artiklu	34A

Popis

Provedení:

- Optimální pro použití na 5osých obráběcích centrech.
- Je možné konvenční upínání i upínání Gripp se stahováním.
- Teleskopické vřeteno, rušivá kontura zůstává nezměněna.
- Jednoduché programování podle středu, bez posuvu nulového bodu.
- Přístup k obrobku není závislý na šířce upnutí.
- Symetrická konstrukce = obrobek zůstává ve středu a paralelní přídavek materiálu se symetricky rozděluje.
- Výměna čelistí bez náradí díky rychlému zavírání do 10 sekund / 1 pár čelistí.
- Konstantní upínací síla díky bezúdržbovému teleskopickému vřetenu.
- Sériově s upínacími otvory 25H6 M10 pro upínací systém s nulovým bodem, rozteč 200.
- Integrovaný kroužek se stupnicí pro jemné seřízení uložení do středu.
- Upínací síla 30 kN při 45 Nm, lineární.

Rozsah dodávky:

Ruční klička, průvodce pro rychlé spuštění.

Zvláštní příslušenství:

Momentový klíč č. 656050 vel. 120, 6hranná zástrčná hlavice č. 643330 vel. 14, nastavbové čelisti č. 361258 – 361264, upínky č. 360750 vel. 125/160, vyrovnávací a upevňovací sada č. 360530, upínací čep č. 360025 vel. 25M10 resp. 25M10/138. Nastavbové čelisti č. 361258 – 361260, upínky č. 360750 vel. 125/160, vyrovnávací a upevňovací sada č. 360530, upínací čep č. 360025 vel. 25M10 resp. 25M/138.

Technický popis

Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	TeleCentric
Série	TeleCentric
Délka L	351 mm
Rozsah upnutí S1	12 - 166 mm
Výška základního tělesa c	168,9 mm
Rozsah upnutí S2	62 - 199 mm
Šířka B	94 mm
Šířka drážky n H7	20 mm
Hmotnost	24,5 kg
Výška v	27,1 mm
Rozměry velikostí klíčů	14 mm
Maximální utahovací moment	45 Nm
Upínací síla do maximálně	30 kN
Provedení	Upínací systém přes nulový bod
Druh produktu	Strojní svěrák

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/361255-100>