

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/12mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260006 20/12  |
| GTIN           | 4045197651662 |
| Třída artiklu  | 21T           |

**Technický popis**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Funkční šířka L <sub>4</sub>                 | 25 mm                      |
| Délka hlavy L <sub>1</sub>                   | 20 mm                      |
| Velikost destiček                            | 12 mm                      |
| Podložka                                     | 269005 6                   |
| ISO kód držáku                               | SCLCR/L 2020K12            |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 20                  |
| Velikost stopky                              | 20 mm                      |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička          | CC.. 1204..                |
| Šroub pro podložku                           | 269013 5                   |
| Celková délka L                              | 125 mm                     |
| Norma  | DIN ISO 5610               |
| Způsob použití                               | pravý                      |
| Vnitřní chlazení                             | ne                         |
| Úhel nastavení κ                             | 95 stupeň                  |
| Použití                                      | Čelní soustružení          |
| Použití                                      | Podélné soustružení vnější |

Druh produktu

Soustružnický držák

### Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 20

269028 20

Podložka Typ 6

269005 6

Šroub pro podložku Typ 5

269013 5

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500