

**Hrubovací nůž KOMET® typ g, Typ: B04****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	240074 B04
GTIN	4047109016538
Třída artiklu	24H

**Popis****Provedení:**

Mikroskopicky kontrolovaný, přesný profil břitů. Cenově výhodné díky několikanásobnému dobrušování u čela.

Velikosti s dodatečným **označením L = prodloužená stopka.**

**Řezný materiál:**

**HSS/Co10** pro obtížně obrobitelné materiály.

**Upozornění:**

**Vhodný držák vyvrtávacího nože viz č. 240070 a č. 240072.**

Řezný materiál: HSS Co 10

Hloubka vrtání: 45 mm

Pro otvory od Ø: 9 mm

Celková délka: 75 mm

Stopka Ø: 8 mm

**Technický popis**

Hloubka vrtání	45 mm
Celková délka	75 mm
Typ	B04
Pro otvory od Ø	9 mm
Stopka Ø	8 mm
Řezný materiál	HSS Co 10
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

