

**Rohový nůž KOMET® typ f, Typ: B02****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	240078 B02
GTIN	4047109004023
Třída artiklu	24H

Popis**Provedení:**

Mikroskopicky kontrolovaný, přesný profil břitů. Cenově výhodné díky několikanásobnému dobrušování u čela.

Velikosti s dodatečným **označením L = prodloužená stopka.**

Řezný materiál:

HSS/Co10 pro obtížně obrobitelné materiály.

Upozornění:

Vhodný držák vyvrtávacího nože viz č. 240070 a č. 240072.

Řezný materiál: HSS Co 10

Hloubka vrtání: 24 mm

Pro otvory od Ø: 5 mm

Celková délka: 60 mm

Stopka Ø: 8 mm

Technický popis

Celková délka	60 mm
Typ	B02
Hloubka vrtání	24 mm
Pro otvory od Ø	5 mm
Stopka Ø	8 mm
Řezný materiál	HSS Co 10
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

