

**Vyrovňovací klín, nejvyšší výška uložení: 60mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	374905 60
GTIN	4069515012096
Třída artiklu	32H

Popis**Provedení:**

Velmi stabilní konstrukce; tvárná litina a zušlechtěná ocel. **Broušené povrchy klínu umožňují citlivé a rovnoměrné nastavení výšky** s přesností větší než 1/10 mm. Nastavení výšky lze provést za použití šroubu s vroubkovanou hlavou nebo klíče se šestihranným čepovým klíčem. Dvojitě působení vede k velkému zdvihu a přesnému svislému pohybu bez bočního posouvání.

Použití:

Zvláště vhodný k práci po prasknutí těžkých odlitků nebo výkovků na velkých obráběcích strojích.

Rozsah dodávky:

Obsahuje výměnný nástavec s kuličkou č. 375000.

Upozornění:

Plochá podpěra obrobku se středícím otvorem Ø 12 mm pro nástavce č. 375000 – 375030.

Technický popis

Minimální dosedací výška	47 mm
Výškové přestavení na jedno otočení vřetene	9 mm
Nosnost	28 kN

Technický list

Typ	6460
Délka půdorysné plochy	63 mm
Šířka půdorysné plochy	54 mm
Nejvyšší výška uložení	60 mm
Druh produktu	Klínek