

**Vyrovnávací klín, nejvyšší výška uložení: 105mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	374905 105
GTIN	4069515012119
Třída artiklu	32H

Popis**Provedení:**

Velmi stabilní konstrukce; tvárná litina a zušlechtěná ocel. **Broušené povrchy klínu umožňují citlivé a rovnoměrné nastavení výšky** s přesností větší než 1/10 mm. Nastavení výšky lze provést za použití šroubu s vroubkovanou hlavou nebo klíče se šestihranným čepovým klíčem. Dvojitě působení vede k velkému zdvihu a přesnému svislému pohybu bez bočního posouvání.

Použití:

Zvláště vhodný k práci po prasknutí těžkých odlitků nebo výkovků na velkých obráběcích strojích.

Rozsah dodávky:

Obsahuje výměnný nástavec s kuličkou č. 375000.

Upozornění:

Plochá podpěra obrobku se středícím otvorem Ø 12 mm pro nástavce č. 375000 – 375030.

Technický popis

Nejvyšší výška uložení	105 mm
Nosnost	70 kN
Délka půdorysné plochy	118 mm

Technický list

Minimální dosedací výška	80 mm
Šířka půdorysné plochy	87 mm
Výškové přestavení na jedno otočení vřetene	1,2 mm
Typ	6460
Druh produktu	Klínek