



Vyrovnávací klín, nejvyšší výška uložení: 155mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	374905 155
GTIN	4069515012126
Třída artiklu	32H

Popis

Provedení:

Velmi stabilní konstrukce; tvárná litina a zušlechtěná ocel. **Broušené povrchy klínu umožňují citlivé a rovnoměrné nastavení výšky** s přesností větší než 1/10 mm. Nastavení výšky lze provést za použití šroubu s vroubkovanou hlavou nebo klíče se šestihranným čepovým klíčem. Dvojitě působení vede k velkému zdvihu a přesnému svislému pohybu bez bočního posouvání.

Použití:

Zvláště vhodný k práci po prasknutí těžkých odlitků nebo výkovků na velkých obráběcích strojích.

Rozsah dodávky:

Obsahuje výměnný nástavec s kuličkou č. 375000.

Upozornění:

Plochá podpěra obrobku se středícím otvorem Ø 12 mm pro nástavce č. 375000 – 375030.

Technický popis

Minimální dosedací výška	135 mm
Nosnost	175 kN
Výškové přestavení na jedno otočení vřetene	2 mm

Technický list

Nejvyšší výška uložení	155 mm
Typ	6460
Šířka půdorysné plochy	125 mm
Délka půdorysné plochy	140 mm
Druh produktu	Klínek