

 KOMET**Nůž KOMET® na vnitřní pravý závit typ 60° (metrický), Typ: B01****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	240084 B01
GTIN	4047109016859
Třída artiklu	24H

**Popis****Provedení:**

Mikroskopicky kontrolovaný, přesný profil břitů. Cenově výhodné díky několikanásobnému dobrušování u čela.

Velikosti s dodatečným **označením L = prodloužená stopka.**

**Řezný materiál:**

**HSS/Co10** pro obtížně obrobitelné materiály.

**Upozornění:**

**Vhodný držák vyvrtávacího nože viz č. 240070 a č. 240072.**

**Technický popis**

Celková délka	60 mm
Typ	B01
Pro otvory od Ø	3 mm
Hloubka vrtání	16 mm
Pro stoupání do	1 mm
Ø stopky	8 mm
Řezný materiál	HSS Co 10
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení