

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 10/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260006 10/06
GTIN	4045197651600
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost stopky	10 mm
ISO kód držáku	SCLCR/L 1010E06
Délka hlavy L <sub>1</sub>	10 mm
Velikost destiček	6 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	12 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Celková délka L	70 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22