



Digitální páčkový úchylkoměr, délka snímacího ramínka 41,24 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 2,2/45mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	436506 2,2/45
GTIN	4059192074081
Třída artiklu	43A

Popis

Provedení:

Digitální páčkový úchylkoměr s digitálním a analogovým zobrazením **odečítání 1/1000**.

Režim měření: Normální / MIN / MAX / MAX-MIN. Možné zadání opravného faktoru.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, upínací čep Ø 8 mm, klíč pro měřicí dotyk, měřicí dotyk z TK Ø 2 mm.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498951. Náhradní dotyk viz č. 436210; 436240.

Technický popis

Odečet	0,001 mm
Rozpětí odchylek f_e	10 μ m
Měřicí síla	0,06 N
Rozsah vyklopení	2×110 stupeň

Technický list

Upínací stopka Ø h6	8 mm
Oblast necitlivosti měření f_u	5 μ m
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	RS232C rozhraní
Rozhraní	USB rozhraní
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchylkomer