

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 12/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260006 12/09
GTIN	4045197654830
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost stopky	12 mm
Funkční šířka L ₄	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Délka hlavy L ₁	13 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Velikost destiček	9 mm
ISO kód držáku	SCLCR/L 1212F09
Celková délka L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2	269028 2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500