



### Plochý šroubovák, s 3složkovou rukojetí SwissGrip Evo, Šířka břitu b: 3,5mm



#### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 660042 3,5    |
| GTIN           | 7610733296736 |
| Třída artiklu  | 63E           |

#### Popis

##### Provedení:

**Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Špička černá. Odsazené rovnoběžné čepele s kontaktní plochou místo kontaktní linie pro vyšší přenos vyššího krouticího momentu.

**Silová rukojeť SwissGrip Evo** s ráčnou s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného krouticího momentu, dokonce i v případě mokrých nebo zaolejovaných rukou. Neúnavná práce díky upravenému kruhovému tvaru. Vybavení špičkovými 3K materiály zlepšuje chemickou a mechanickou odolnost. Rukojeti s barevným kódem „Rainbow“ pro rychlé nalezení správné velikosti unašeče.

##### Výhoda:

- Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.
- Bez efektu Cam-out.
- Břity se perfektně hodí pro normované a nenormované drážky šroubů.
- Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.
- Soudečkovitý, ergonomický tvar s dobře uchopitelným povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.
- Ochrana proti odvalení.
- Značení symbolem výstupu a velikosti.

#### Technický popis

|               |        |
|---------------|--------|
| Síla břitu a  | 0,5 mm |
| Špička čepele | Černá  |
| Délka čepele  | 90 mm  |
| Celková délka | 180 mm |

## Technický list

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Označení čepele   | 1                                |
| Unášecí profil    | Šroubovák pro šrouby Pozidriv    |
| Provedení stopky  | kulatý                           |
| Úderová koncovka  | ne                               |
| Materiál          | Speciální slitina PB Swiss Tools |
| Materiál rukojeti | Elastomer                        |
| Povrch            | niklováno a chromováno           |
| Druh produktu     | Šroubováky                       |