



Sada plochých šroubováků s 3složkovou rukojetí SwissGrip Evo, Počet šroubováků: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	660043 6
GTIN	7610733296798
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Špička černá. Odsazené rovnoběžné čepěle s kontaktní plochou místo kontaktní linie pro vyšší přenos vyššího krouticího momentu.

Silová rukojeť SwissGrip Evo s ráčnou s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného krouticího momentu, dokonce i v případě mokřích nebo zaolejovaných rukou. Neúnavná práce díky upravenému kruhovému tvaru. Vybavení špičkovými 3K materiály zlepšuje chemickou a mechanickou odolnost. Rukojeti s barevným kódem „Rainbow“ pro rychlé nalezení správné velikosti unašeče.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 660042: vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 mm

Rozsah dodávky:

S držákem na stěnu.

Technický popis

Počet šroubováků	6
------------------	---

Technický list

Série	SwissGrip
Šestihran ovládání	ne
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Pozidriv
Úderová koncovka	ne
Materiál	Speciální slitina PB Swiss Tools
Materiál rukojeti	Elastomer
Povrch	niklováno a chromováno
Špička čepele	Černá
Obal	Držák na stěnu
Nejiskřící	ne
Otočná koncovka	ne
Průchozí čepel	ne
Druh produktu	Šroubováky