

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260006 20/09
GTIN	4045197651631
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost stopky	20 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	17 mm
Šroub pro podložku	269013 2
Podložka	269005 1
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
ISO kód držáku	SCLCR/L 2020K09
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Velikost destiček	9 mm
Celková délka L	125 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

### Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

Podložka Typ 1

269005 1

Šroub pro podložku Typ 2

269013 2

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500