

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260006 25/09
GTIN	4045197651648
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost stopky	25 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Velikost destiček	9 mm
Šroub pro podložku	269013 2
Podložka	269005 1
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
ISO kód držáku	SCLCR/L 2525M09
Délka hlavy L ₁	19 mm
Celková délka L	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
Podložka Typ 1	269005 1
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2	269028 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500