

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260006 16/12
GTIN	4045197651655
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	SCLCR/L 1616H12
Funkční šířka L ₄	20 mm
Šroub pro podložku	269013 5
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Velikost destiček	12 mm
Podložka	269005 6
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 20
Velikost stopky	16 mm
Délka hlavy L ₁	20 mm
Celková délka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Šroub pro podložku Typ 5

269013 5

Podložka Typ 6

269005 6

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 20

269028 20

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500