



## Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 5×D, Ø DC m7: 26,5mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	236604 26,5
GTIN	4047109190283
Třída artiklu	24P

### Popis

#### Provedení:

**Tolerance otvoru:** D – 0,1 / + 0,35

#### Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236605 – 236610.

#### Doporučení:

**Při navrtávání** zmenšit posuv na 70%.

#### Upozornění:

- **Použití pouze při stabilních poměrech stroje.**
- **Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® k dodání na poptávku.**
- **Vrtání s přesazením os až  $V_{\max} = 0,25$  mm.**
- **Nastavením dosažitelný maximální  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.**

### Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 09T308 28-...
Užitná délka $L_1$	135 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 8IP6 (2,2 Nm)
ABS® Ø stopky $D_s$	50 mm
Počet břitů Z	1
Řada	KUB Pentron®
Jmenovitý Ø D	26,5

Délka vyložení L <sub>A</sub>	169 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	5×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP6	239652 8IP6
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2