

**CNMG 160608, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250376 CA510
GTIN	4960664697175
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	1 - 10 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 450 m/min
Lamač třísek	PH
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,28 - 0,88 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Typ	CA510
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160608
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení