

 KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 5×D, Ø DC m7: 46mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236604 46
GTIN	4047109223035
Třída artiklu	24P

Popis**Provedení:****Tolerance otvoru:** D – 0,1 / + 0,35**Použití:**

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236605 – 236610.

Doporučení:**Při navrtávání** zmenšit posuv na 70%.**Upozornění:**

- **Použití pouze při stabilních poměrech stroje.**
- **Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® k dodání na poptávku.**
- **Vrtání s přesazením os až $V_{\max} = 0,25$ mm.**
- **Nastavením dosažitelný maximální $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.**

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 130508 46-...
ABS® Ø stopky D _s	63 mm
Počet břitů Z	1
Užitná délka L ₁	230 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 20IP (6,3 Nm)
Řada	KUB Pentron®
Jmenovitý Ø D	46

Pro Ø palců	1 13/16 palec
Délka vyložení L _A	276 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	5×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP	239652 20IP
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600