

**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 5×D, Ø DC m7: 29mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 236604 29 |
| GTIN | 4047109193871 |
| Třída artiklu | 24P |

Popis**Provedení:****Tolerance otvoru:** D – 0,1 / + 0,35**Použití:**

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236605 – 236610.

Doporučení:**Při navrtávání** zmenšit posuv na 70%.**Upozornění:**

- **Použití pouze při stabilních poměrech stroje.**
- **Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® k dodání na poptávku.**
- **Vrtání s přesazením os až $V_{\max} = 0,25$ mm.**
- **Nastavením dosažitelný maximální $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.**

Technický popis

| | |
|--|----------------------|
| Počet břitů Z | 1 |
| ABS® Ø stopky D _s | 50 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP6 (2,2 Nm) |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 09T308 28-... |
| Užitná délka L ₁ | 145 mm |
| Řada | KUB Pentron® |
| Jmenovitý Ø D | 29 |

| | |
|---|---|
| Délka vyložení L _A | 180 mm |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 5×D |
| Stopka | ABS |
| Otočení vrtáku | podmíněně středící vrtání |
| Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně |
| Otočení vrtáku | podmíněně příčné vrtání |
| Otočení vrtáku | podmíněně vrtání paketů |
| Otočení vrtáku | podmíněně šikmý výstup |
| Otočení vrtáku | podmíněně šikmé navrtávání |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

Příslušenství

| | |
|---|-------------|
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP6 | 239652 8IP6 |