



Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 5×D, Ø DC m7: 34mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	236604 34
GTIN	4047109198401
Třída artiklu	24P

Popis

Provedení:

Tolerance otvoru: D – 0,1 / + 0,35

Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236605 – 236610.

Doporučení:

Při navrtávání zmenšit posuv na 70%.

Upozornění:

- **Použití pouze při stabilních poměrech stroje.**
- **Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® k dodání na poptávku.**
- **Vrtání s přesazením os až $V_{\max} = 0,25$ mm.**
- **Nastavením dosažitelný maximální $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.**

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Počet břitů Z	1
Užitná délka L_1	170 mm
ABS® Ø stopky D_s	63 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 110408 38-...
Řada	KUB Pentron®
Jmenovitý Ø D	34

Délka vyložení L _A	210 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	5×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 15IP	239652 15IP
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 15IP1	239652 15IP1
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8