

 KOMET

**Kopírovací vyvrtávací tyč KOMET® UniTurn®, pravá, L<sub>2</sub> = 15 mm, Ø D<sub>min</sub>: 3mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	240114 3
GTIN	4047109071025
Třída artiklu	24S

**Popis**
**Provedení:**

Řezný materiál = BK 82.

Od velikosti 5 s vnitřním přívodem chladicího média, u menších průměrů přívod chladiva držákem.

**Technický popis**

f	1,25 mm
Maximální hloubka zápichu t <sub>max</sub>	0,7 mm
Pro otvory od Ø D <sub>min</sub>	3 mm
a	2,7 mm
Vhodný nožový držák č. 240100	12/4; 16/4
Rádus R	0,1 mm
Ø stopky d	4 mm
Maximální hloubka řezu a <sub>p max</sub>	0,2 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/ot,
Užitná délka	15 mm
Atribut názvu produktu	L <sub>2</sub> = 15 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	180 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	180 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	160 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30 m/min	S
GG(G)	vhodný	55 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

## Příslušenství

Držák KOMET UniTurn® soustružnického nože pro nerotační použití (bez vyvrtávací tyče) Ø stopky d / Ø otvoru d1 12/4 mm

240100 12/4

Držák KOMET UniTurn® soustružnického nože pro nerotační použití (bez vyvrtávací tyče) Ø stopky d / Ø otvoru d1 16/4 mm

240100 16/4